

Profless-Konzentrat

Oberflächenreiniger

- ▲ Materialschonender Oberflächenreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung
- ▲ Schnell und wirtschaftlich anwendbar
- ▲ Trocknet schnell und streifenfrei ab
- ▲ Frei von aggressiven Inhaltsstoffen
- ▲ Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung



Anwendungsbereich

Auf wasserbeständigen Oberflächen und Gegenständen anwendbar.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 30 ml.

Herstellen der Gebrauchslösung:

500-ml-Sprühflasche bis zur Markierung mit kaltem Wasser füllen und 1 Dosierung aus der 1-L-Konzentratflasche oder über ein Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiExpress) dazu geben. 2-L-Gebinde mit geeignetem Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiStation, Arcantec, DosiJet) verwenden.

Unterhaltsreinigung (Sprühflasche, aerosolfrei):

Fläche mit Gebrauchslösung benetzen und mit Tuch oder nicht abrasiven Schwamm bearbeiten. Verbrauch: 5,0 ml/m².



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside < 5 %, amphotere Tenside < 5 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Hautschutzkomponenten, Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Phenoxyethanol, Benzisothiazolinone).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 8

| Artikelnummer | Verpackungseinheit (VPE) | Anzahl VPE je Palette |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| j251008 | 3 x 2 L Flaschen (Karton) | 130 |
| j251007 | 4 x 1 L Dosierflaschen (Karton) | 112 |