

ARENAS-compact

Flüssiges Universal-Waschmittel

- ▲ Phosphatfreies, enzymhaltiges Waschmittel-Konzentrat
- ▲ Ausgezeichnete Waschleistung bei 30–90 °C
- ▲ Erzielt einen hohen Weißgrad
- ▲ Entfernt Blut- und Eiweißverschmutzungen
- ▲ Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis



Anwendungsbereich

Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien im Temperaturbereich von 30–90 °C geeignet. Auch für Funktionswäsche und Textilien aus Wolle und Seide anwendbar. Besonders geeignet für Seniorenheime, Restaurants, Hotels und Spa-Bereiche.

Anwendung

1 Dosierung = 40 ml. Die zu waschenden Textilien sind nach Farbe und den vorgegebenen Waschtemperaturen zu sortieren.

Textilwäsche:

Manuelle Dosierung

Dosierempfehlung für Waschmaschinen (5 kg)	leichte Verschmutzung	normale Verschmutzung	starke Verschmutzung	Vorwäsche
Härtebereich 1 ($< 1,5$ mmol/L)	1 Dosierung	1,5 Dosierungen	2 Dosierungen	0,5 Dosierungen
Härtebereich 2 ($1,5 - 2,5$ mmol/L)	1,5 Dosierungen	2 Dosierungen	2,5 Dosierungen	0,5 Dosierungen
Härtebereich 3 ($> 2,5$ mmol/L)	2 Dosierungen	2,5 Dosierungen	3 Dosierungen	1 Dosierung

Produkt unverdünnt in die Einspülkammer für die Vor- bzw. Hauptwäsche geben. Verbrauch: 8,0–16,0 ml/kg Wäsche.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771 Art. 2!

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 15–30 %, anionische Tenside 5–15 %, Seife 5–15 %, Phosphonate < 5 %, Polycarboxylate < 5 %, optische Aufheller, Enzyme, Farbstoffe, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinone).
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P280 Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer
j651802

Verpackungseinheit (VPE)
6 x 1 L Dosierflaschen (Karton)

Anzahl VPE je Palette
84