

# FOROL



Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Flasche à 200 ml	00111
Flasche à 1 Liter	00114
Kanister à 10 Liter	30017
Fass à 200 kg	30018
Container à 1.000 kg	30013

Zubehör	Art.-Nr.
Drucksprüher FOROL blau 1,5 Liter, leer	80211
Handsprüher FOROL 600 ml blau, leer	00885

## Produkteigenschaften

- Moderne und ehrliche Reinigung in einem Arbeitsgang
- Synergistische Tensidkombination - hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen
- Optimiert die Funktionalität von modernen Reinigungsverfahren: einstufiges Arbeiten mit Falltechnik; Tuch- und Moppwechselformate; Systeme mit vorgetränkten Reinigungstextilien
- Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich Schmutzaufnahmevermögen
- Exzellente Materialverträglichkeit auf marktgängigem Plexiglas
- Geeignet für antistatische Oberflächen
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil



## Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung von sowohl wasserbeständigen als auch antistatischen, beschichteten und unbeschichteten Materialien. Geeignet zur Reinigung von Acrylglasscheiben bis max. 1 %, idealerweise mit einem weichen, kratzfreien Tuch (Tuchempfehlung des Herstellers beachten). Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



## Anwendungsanleitung

Unterhaltsreinigung Manuelle Reinigung: 0,25 % (10 ml/4 Liter Wasser), Sprayreinigung: 0,25 – 0,5 %, Automatenreinigung: 0,5 % (5 ml/Liter Wasser) Zwischen- und Grundreinigung von Fußböden: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), Belag mit Reinigerlösung und belagsspezifischer Mechanik bearbeiten, anschließend Schmutzflotte gründlich absaugen. Spray-Cleanern: 1:20 mit klarem Wasser verdünnen (5 %), über Sprühkännchen partiell auftragen und mit Schnellläufer (400 – 450 U/Min.) Fläche bearbeiten.



**Anwendungshinweise**

- Ansetzen der Reinigerlösung mit klarem, kaltem Wasser.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Sprühnebel nicht einatmen.

**Umgangshinweise**

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C

**Technische Informationen**

Produktfarbe: Blau  
Enthält Duftstoffe: Ja  
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1 g/ml  
GISCODE: GU50

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

**Kennzeichnung**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/forol>

DE 250325